

nVent ERICO Ericore Unterminated Conductor



CARACTERISTICI

Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses

Multiple insulated layers of conductor reduce the potential of side flashing

Requires upper and lower termination kits

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Length	Length (L)	Length	Capacitance
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Cross Section	Cross Section	Diameter (Ø)	Impedance	Inductance
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Resistance (Rdc)	Resistance (Rimp)	Unit Weight
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Consult nVent ERICO technical support or the installation manual for guidance on maximum allowable lengths.

Inductance and Capacitance are per meter.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE