

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside



CARACTERISTICI

"Hammer-on" design

Securely holds conductors, reducing maintenance and improving wayside safety

Quick and easy hammer-on installation

Fits various rail profiles



Does not require removal of the ballast material

Multi-layer proprietary coating provides optimal corrosion protection

Rail Type: 40 kg to 65 kg T-Rail Sections
Finish: Multi-Layer Proprietary Coating
Material: Spring Steel

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Rail Foot Thickness (RFT)	Diameter (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE