

Portable Rail Grinder, Two-Cycle Gas-Powered



CARACTERISTICI

Strong 39cc two-cycle engine

Power head handle incorporates base plate to protect engine from damage

Lightweight design

Anti-vibration handle reduces operator fatigue and helps provide proper balance while operating the grinder

Stronger shaft increases durability of operation

Increased grinding wheel stability reduces vibration and wear during operation

One piece of equipment to grind head and web

Maximum wheel speed is 6,000 rpm

Adjustable grinding wheel guard rotates 360° and allows operation in tight areas

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Type	Unit Weight
SBG150WC	715409	Grinder with Storage Case	14.6 kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE