

Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240



CARACTERISTICI

Only one attachment required for both mesh bonding and cable management

Eliminates the need for separate mounting brackets for different pedestal types or sizes

Stainless steel construction of bracket and hardware reduces potential for galvanic corrosion


Mesh bonding conductors do not have to bend around each pedestal to conform to grid pattern

Suitable for round or square pedestals



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Material	Finish	Conductor Size	Pedestal Size
MBNUPCJ240	Copper, Oțel, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	#2 Solid - 4/0 Stranded, 35 mm ² - 100 mm ²	22 - 51 mm Round or Square



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE