

CONT-KIT Metal Nuts and Bolts Contact Kit

CARACTERISTICI

For optimal electrical connections

Kit includes 100 bolts, 100 nuts, 200 flat washers and 200 contact washers



Quality Class: 8.8
Finish: Electrogalvanized
Material: Oțel
Coating Class: Zn 8 C



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Thread Size	Thread Length	Torque
CONT-KIT-M6X16	558310	M6	16mm	9.59 N·m
CONT-KIT-M8X30	558340	M8	30mm	30 N·m
CONT-KIT-M10X30	558370	M10	30mm	44.25 N·m
CONT-KIT-M12X30	558440	M12	30mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X40	558460	M12	40mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X50	558480	M12	50mm	110 N·m
CONT-KIT-M10X50	558410	M10	50mm	44.25 N·m
CONTKITM12X60ZB	567880	M12	60mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X80	558490	M12	80mm	110 N·m

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE