


PCR Perforated C-Shaped Profile



CARACTERISTICI

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

RoHS compliant

Material: Oțel
Finish: Electrogalvanized





SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Thickness (T)	A
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B	C	D	Unit Weight
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

