

# PDR Perforated Symmetric Profile



## CARACTERISTICI

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

RoHS compliant

Conforms to EN 60715 and 50022 and DIN 46277

**Finish:** Electrogalvanized

**Material:** Oțel


## SPECIFICAȚII

Table 1/2


| Număr de catalog | Article Number | Height (H) | Width (W) | Length (L) | Thickness (T) | A       |
|------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------|---------|
| PDR7-3M          | 557860         | 35 mm      | 7.5 mm    | 3000mm     | 1 mm          | 4 mm    |
| PDR5-2M          | 557750         | 15 mm      | 5.5 mm    | 2000mm     | 1 mm          | 2.25 mm |
| PDR7-2M          | 557850         | 35 mm      | 7.5 mm    | 2000mm     | 1 mm          | 4 mm    |
| PDR7-2M-5-2      | 557855         | 35 mm      | 7.5 mm    | 2000mm     | 1 mm          | 4 mm    |
| PDR15-3M         | 557960         | 35 mm      | 15 mm     | 3000mm     | 1.5 mm        | 4 mm    |
| PDR15-2M         | 557950         | 35 mm      | 15 mm     | 2000mm     | 1.5 mm        | 4 mm    |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | B      | C       | D      | Unit Weight |
|------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------|
| PDR7-3M          | 557860         | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 0.92 kg     |
| PDR5-2M          | 557750         | 7.8 mm | 12.2 mm | 4.2 mm | 0.28 kg     |
| PDR7-2M          | 557850         | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 0.62 kg     |
| PDR7-2M-5-2      | 557855         | 11 mm  | 25 mm   | 5.2 mm | 0.62 kg     |

| Număr de catalog | Article Number | B    | C     | D      | Unit Weight |
|------------------|----------------|------|-------|--------|-------------|
| PDR15-3M         | 557960         | 7 mm | 18 mm | 6.2 mm | 1.81 kg     |
| PDR15-2M         | 557950         | 7 mm | 18 mm | 6.2 mm | 1.2 kg      |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**