

TCBW Threaded Busbar, W-Thread



CARACTERISTICI

Threaded hole pattern provides 40% more connections

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges




SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)	Thread Size (TS)
TCBW32X5-2M	549030	Copper	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	A	B	C	Unit Weight
TCBW32X5-2M	549030	6 N·m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE