

Manipularea, EAT



Masa de asamblare ergonomică nVent HOFFMAN, cu înălțime reglabilă și înclinare în mai multe unghiuri, asamblarea și cablarea panourilor electrice devine mai ușoară și mai confortabilă pentru lucrători.

Designul ergonomic reduce mișcările inutile pentru lucrători, minimizează efortul și ridicarea și îmbunătățește accesul la componente. Lucrătorii pot lucra în picioare sau așezați pentru a asambla componentele dulapurilor de control în mod ergonomic, în poziția cea mai potrivită pentru ei. Cadrele se înclină până la 90 de grade, astfel încât lucrătorii să poată asambla cu ușurință toate componentele pe contrapanou și apoi îl pot glisa în dulap din lateral.

CARACTERISTICI

Îmbunătățește confortul și siguranța lucrătorilor.

Îmbunătățește organizarea și eficiența.

Funcționare electrică, înclinare în mai multe unghiuri (0-90°), înălțime reglabilă.

Capacitate de încărcare: 350 kg.

Cu extensia cadrului de asamblare, poate fi obținută o lățime maximă de lucru de 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Stroke	Width	Depth	Angle	Load Capacity
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE