


Presetupă de ancorare a cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CAG



Această presetupă din două componente pentru cablu poate fi montată pe o gamă largă de dulapuri. Fixează cablul pe poziție și elimină orice tensionări din exterior ale acestuia.

CARACTERISTICI

Descriere: Două garnituri cu membrană sigilată și ancoră de cablu. Instalația nu necesită utilizarea de unelte, se adaptează la grosimea peretelui înconjurător și se fixează în poziție finală printr-un click. Datorită designului său compact, se extinde 5.7 mm în afara cofretului pe care este montat. Membrana "pushout" este un sigiliu permanent până când este penetrat de un cablu sau țeavă. Potrivit pentru orificii în materiale de la 0.7 la 3 mm grosime.

Material: TPE și poliamidă 66, fără halogen.

Temperatură de rezistență: -20°C până la +125°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67,65, rezistent la apă.

Cantitate pachet: 50 buc.

Color: Light Gray


Material: Plastic

Color Code: RAL 7035

Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Height (H)	Diameter (Ø)	Cable Diameter Range
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE