


# Rack de perete pentru răcire, negru, DCHL-B



Rack-ul nVent Data Solutions Wall-of-Cool este o structură de susținere modulară proiectată pentru implementarea și darea în exploatare a răcitoarelor de ușa spate la capacitate completă, fără a depinde de o structură de clădire pentru stabilitate. Structura permanentă permite aducerea dulapurilor de rețea direct lângă rack și fixarea acestora cu o clemă, pentru poziționare ușoară a rack-ului și dulapului pe roți.

## CARACTERISTICI

Cadru din oțel de calibru 10, structură sudată cu flanșă interioară din oțel de calibru 12.

Instalare simplă, pentru a permite instalarea de către o singură persoană. Proiectat pentru a fi ancorat pe podea pentru autosuficiență.

Puncte de montare disponibile pentru susținerea traseului de cablu suspendat.

Caracteristici de grupare pentru a susține un design de perete complet cu ventilatoare pentru implementări de rack și dulap pe roți.

Se integrează direct cu nVent RDHX Pro standard, fără modificări, precum și cu alți producători terți de rack-uri.

Soluție clasificată de stabilitate UL dovedită, pentru a asigura siguranța.

Compatibil cu aplicații de alimentare în partea superioară și inferioară, cu intrare de furtun cu podea ridicată.

Finisajele includ RAL9005 (negru).

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Product Type              | Product Family | Width | Depth | Height | Protection Rating |
|------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------------------|
| DWC42U600B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 600mm | 368mm | 2046mm | UL2416            |
| DWC42U750B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 750mm | 368mm | 2046mm | UL2416            |
| DWC42U800B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 800mm | 368mm | 2046mm | UL2416            |
| DWC48U600B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 600mm | 368mm | 2313mm | UL2416            |
| DWC48U750B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 750mm | 368mm | 2313mm | UL2416            |
| DWC48U800B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling        | 800mm | 368mm | 2313mm | UL2416            |

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.