

Kit de reglare în adâncime | Cofrete cu montaj pe perete, AMG



Aceste suporturi permit montarea unor contrapanouri cu profile de 19" sau a unei uși de acces interioare exact la adâncimea cerută.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru efectuarea reglajului pe adâncime pentru diferite accesorii: contrapanou, profile de 19" și ușă interioară. Pentru cofretele din oțel inoxidabil este necesară prelucrarea.

Material: Oțel galvanizat de 2 mm.

Ajustare adâncime: Distanța până la ușă D-35 până la 65 mm.

Cantitate pachet: 2 perechi cu accesorii de montare.

Material: Oțel Zincat
Finish: Galvanizat
Thickness: 2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
AMG300	97mm	65mm	300mm	Oțel Zincat
AMG400	97mm	65mm	400mm	Oțel Zincat
AMG155	97mm	65mm	155mm	Oțel Zincat
AMG210	97mm	65mm	210mm	Oțel Zincat
AMG260	97mm	65mm	260mm	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.