


Bară de divizare pe adâncime | Dulapuri industriale, VBD



Bara de divizare pe adâncime mărește posibilitățile de montaj în cadrul dulapului și îl împarte în două spații funcționale.

CARACTERISTICI

Descriere: Se montează în centrul unei incinte cu lățimea de 1200 sau 1600 mm (sus și jos) - se vor furniza instalații de montaj standard în două secțiuni cu lățimea de 600 mm sau 800 mm. Aceasta facilitează montarea separată a accesoriilor precum CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., în orice parte a dulapului. Accesoriile sunt reglabile pe adâncime în tiparul de orificii de 25 mm.

Material: Oțel zincat de 1.75 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche fără accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați VBK pentru montaj. Adăugați VB pentru instalații complete de montaj în divizie.

Thickness: 1.75mm
Material: Oțel
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
VBD400	24mm	400mm	90mm	Oțel Zincat
VBD600	24mm	600mm	90mm	Oțel Zincat
VBD800	24mm	800mm	90mm	Oțel Zincat
VBD500	24mm	500mm	90mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE