


Profilele de montare pe cadrul ușii, DCP



Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile orizontale cu tipar de orificii de 25 mm. Fixate direct pe cadrul ușii. Pentru facilitarea montării echipamentelor ușoare se utilizează șuruburi CNT05, tipar de găuri de 4,5 mm și 6,5 mm în diametru.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 20 bare cu accesorii de montare.

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DCP402	24mm	392mm	14mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DCP602	24mm	592mm	14mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DCP1002	24mm	992mm	14mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DCP502	24mm	492mm	14mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DCP802	24mm	792mm	14mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE