

Profile de montaj pe cadrul ușii, DCP-OG



Profilele de montaj din oțel inoxidabil 316L sunt utilizate la fixarea accesoriilor de cadrul ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile orizontale cu tipar de orificii de 25 mm. Fixate direct pe cadrul ușii. Pentru facilitarea montării echipamentelor ușoare se utilizează șuruburi CNT05, tipar de orificii de 4.5 mm și 6.5 mm în diametru.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 20 de bare cu accesorii de montaj.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Width	Material	Finish	Thickness	Enclosure Material
DCP1002OG	100mm	Oțel	Oțel Zincat	2mm	Oțel Zincat, Stainless Steel

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.