

Profile orizontale pentru uși | Cofrete cu montaj pe perete, DHP



Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile orizontale cu tipar de găuri la 25 mm cu diametrul 4.5 mm și 6.5 mm, pentru instalarea echipamentelor.

Material: Oțel galvanizat ed 1.5 mm.

Cantitate pachet: 5 bucăți și accesorii montaj.

Cerințe montaj: Se montează direct pe profilele de uși MMDP. Pot fi montate și vertical prin intermediul a două profile orizontale. Pentru uși cu sistem de închidere espagnolette, este necesară prelucrare suplimentară.

Material: Oțel Zincat
Finish: Galvanizat
Thickness: 1.5mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Package Quantity	Enclosure Material
DHP050	25mm	448mm	12mm	Wall Mounted	5	Oțel Zincat
DHP060	25mm	548mm	12mm	Wall Mounted	5	Oțel Zincat
DHP030	25mm	248mm	12mm	Wall Mounted	5	Oțel Zincat
DHP040	25mm	348mm	12mm	Wall Mounted	5	Oțel Zincat
DHP080	25mm	748mm	12mm	Wall Mounted	5	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.