

# Profile de montare pentru ușă, MMDP

Aceste profile de montaj vor împiedica curbarea ușii dulapului și vor permite montajul facil al componentelor și al altor accesorii.



## CARACTERISTICI

Descriere: Pentru întărirea ușii și oferirea posibilităților de montare suplimentare. Montare în interiorul ușii pe bolțurile sudate M6, echipat cu tipar de orificii de 10 mm. Aceste profiluri de ușă nu pot fi utilizate cu gama de dulapuri AFS.

Material: Oțel zincat de 1.2 mm.

Dimensiune: 15 x 14 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.

Comentariu: Cofretele din oțel montate pe perete, de 600 mm înălțime și peste, includ profiluri pentru uși MMDP. Profilurile trebuie comandate ca accesorii pentru cofretele din oțel inoxidabil montate pe perete.

**Material:** Oțel Zincat  
**Finish:** Galvanizat  
**Thickness:** 1.2mm

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Product Family                        | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| MMDP100          | 938mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP120          | 1138mm | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP040          | 338mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP050          | 438mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP060          | 538mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP080          | 738mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP140          | 1338mm | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |
| MMDP070          | 638mm  | 15mm  | 14mm  | Wall Mounted, Human Machine Interface | Oțel Zincat        |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.