


# Protecție dublă pentru cablu | Cofrete cu montaj pe perete, CED



Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.

## CARACTERISTICI

Descriere: Manșonul de cauciuc este foarte simplu de utilizat. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte, reducând costurile. Mansonul este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau țeavă. Potrivit pentru găuri de la 0.5 până la 4 mm grosime.

Material: EPDM, fără halogen.

Temperatură de rezistență: -40°C până la +110°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


**Material:** EPDM  
**Finish:** Smooth  
**Color:** Light Gray  
**Color Code:** RAL 7035

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Height (H) | Width (W) | Depth (D) | Height 1 (H1) | Diameter | Cable Diameter Range |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------|
| CED12            | 20mm       | 20mm      | 12.8mm    | 5.6mm         | 20mm     | 4 – 7mm              |
| CED16            | 21mm       | 21mm      | 17.7mm    | 11mm          | 21mm     | 5 – 9mm              |

| Număr de catalog | Height (H) | Width (W) | Depth (D) | Height 1 (H1) | Diameter | Cable Diameter Range |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------|
| CED20            | 25.5mm     | 25.5mm    | 20mm      | 13.4mm        | 25.5mm   | 8 – 13mm             |
| CED25            | 30.5mm     | 30.5mm    | 21.3mm    | 15.3mm        | 30.5mm   | 11 – 17mm            |
| CED32            | 38.5mm     | 38.5mm    | 24.6mm    | 18.6mm        | 38.5mm   | 15 – 20mm            |
| CED40            | 48.5mm     | 48.5mm    | 29.5mm    | 21.7mm        | 48.5mm   | 19 – 28mm            |
| CED50            | 60.5mm     | 60.5mm    | 34.8mm    | 25mm          | 60.5mm   | 27 – 35mm            |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.