

Banda de legare la masă, ECFE



Această bandă pentru împământare este tăiată la dimensiuni și are orificii de conectare date din fabrică, ceea ce facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru împământare și compensarea potențialului între panouri, componentele și cadrul dulapului.

Lungime: 300 mm.

Material: Cabluri din cupru cositorit, 0,15 mm.

Temperatura de lucru: Până la 105°C.

Cantitate pachet: 10 bucăți.

Cerințe montaj: Pentru fixarea benzii pe cadru vopsit adăugați setul de conectare ECF.

Material: Copper
Finish: Tinned
Thickness: 0.15mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Cross Section
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Oțel Zincat	Free-Standing, IEC General Accessories	16mm ²
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Oțel Zincat	Free-Standing, IEC General Accessories	25mm ²

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.