


Lampă de 24 V cu LED, EL1200D24V

O lampă cu LED proiectată special pentru dulapurile industriale nVent HOFFMAN. Asamblarea fără unelte reduce timpul de asamblare. Sistem de cablare simplu de tipul „conectare și funcționare”. Model de 24 V (c.c.).



CARACTERISTICI

Descriere: Lampă cu LED, concepută special pentru dulapurile industriale nVent HOFFMAN. Montare rapidă și fără unelte datorită unui sistem de cârlige cu blocare, conceput pentru a fixa modelul cu orificiu de 25 mm pe dulapurile nVent HOFFMAN. Se poate fixa pe orizontală sau pe verticală.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Color Temperature:	4000K
Operating Temperature:	-20 to 55°C
Color:	Black
Lamp Type:	LED
Light Color:	Neutral White
Material:	Plastic
Finish:	Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Socket Type	Light Output	Power
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm	9W

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Socket Type	Light Output	Power
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm	9W

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE