


Soclu de rutare cablu și montare busbar | Dulapuri industriale, PCU



Acest cadru creează spațiu suplimentar în partea inferioară și poate fi separat de restul dulapului. Este echipat cu un șablon universal pentru orificii, ceea ce permite montarea facilă a accesoriilor.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru fixarea și rutarea cablurilor sau montarea suporturilor busbar, de ex. Erico, Ter-Mate. Tipar de orificii identic cu cel de pe cadrul dulapurilor face posibilă montarea tuturor accesoriilor relevante (de ex. CLPF, CLPK, etc). Fixat la baza dulapului prin șuruburi M12 (incluse). Înălțimea standard este de 300 mm (Înălțimea de 200 mm este disponibilă numai la cerere).

Material: Cadru din oțel de 1,75 mm, panouri din oțel de 1,35 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Corespunzător IP 41 | TYPE 1.

Cerințe montaj: Adăugați panourile PCUP pentru închiderea laturilor.

Cantitate pachet: 1 bucată cu plăci de acoperire frontală și posterioară și accesorii de montare.

Material:	Oțel
Finish:	Plated
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Stainless Steel

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stainless Steel
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Stainless Steel
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Stainless Steel
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stainless Steel
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stainless Steel
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Stainless Steel
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Stainless Steel
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Stainless Steel
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Stainless Steel
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stainless Steel
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stainless Steel
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Stainless Steel
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Stainless Steel
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stainless Steel
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stainless Steel
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Stainless Steel
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Stainless Steel
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Stainless Steel
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Stainless Steel

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.