


Cadre superioare pentru față/spate pentru dulapuri industriale, MCU

Acest cadru creează spațiu suplimentar în partea superioară și poate fi separat de restul dulapului. Este echipat cu un șablon universal pentru orificii, ceea ce permite montarea facilă a accesoriilor.



CARACTERISTICI

Descriere: Pentru intrarea și direcționarea cablurilor sau pentru instalarea unui sistem de distribuție a energiei electrice. Se fixează pe partea de sus a dulapului cu patru șuruburi M12. Disponibil cu înălțimi de 200 mm și 300 mm. Placa de acoperiș a dulapului CCR poate fi utilizată pentru a închide partea de sus. Este necesar un kit separat de ridicare MCUK pentru ridicarea unui MCU împreună cu un cofret.

Panouri laterale: MCUP este furnizat ca accesoriu.

Material: Cadru din placă de oțel de 1,75 mm, panouri din plăci de oțel de 1,35 mm.

Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic

Protecție: Conform cu IP55.

Cantitate în pachet: 1 bucată cu panouri frontale și posterioare, inclusiv accesorii de montare (fără placă de acoperiș).

Color:	Light Gray
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7035
Material:	Oțel

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Oțel
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Oțel
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Oțel
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Oțel
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Oțel
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Oțel
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Oțel
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Oțel
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Oțel
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Oțel
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Oțel
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Oțel
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Oțel
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Oțel
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Oțel
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Oțel
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Oțel
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Oțel
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Oțel
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Oțel

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Oțel
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Oțel
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Oțel

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE