

Cadru pivotant cu înălțime totală, ESFC

Un cadru pivotant pentru echipamentele de 19" care oferă spațiu de montaj suplimentar pentru astfel de echipamente, precum și acces din spate la componentele și echipamentele montate în interior, prin deschiderea sa.



CARACTERISTICI

Descriere: Cadru pivotant cu înălțime totală, pentru componente de 19", ce permite deschiderea pe partea stângă sau dreaptă. Poate fi utilizat în dulapurile din inox, combinabile și compacte. Balamalele sunt proiectate pentru a conferi o adâncime integrată suplimentară. Balama superioară reglabilă pentru montarea la nivel a cadrului pivotant. Profil rigid în formă de „W” pentru echipamente grele. Cadrul zincat pentru legare 19" pentru legare directă la împământare a componentelor montate. Echipare standard cu balamale cu deschidere la 130 de grade. Poate fi montat și în laterala dulapurilor cu adâncimea de 600 mm. Pentru dulapurile combinabile din inox folosiți barele transversale ESFB în combinație cu VDB, dacă este necesar. Reglabil pe adâncime în trepte de 12.5 mm.

Încărcare max.: 1800N, livrat cu mecanism de auto-poziționare.

Încuietore: Două încuietori dublu-bit de 3 mm.

Material: Oțel zincat. Cadru: profile verticale de 2 mm și profile orizontale de 3 mm.

Cantitate pachet: 1 cadru pivotant cu balamale.

Cerințe montaj: ESFC pentru dulapuri asociabile din oțel cu lățimea de 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Pentru montarea în dulapurile industriale asociabile din oțel se adaugă ESFB.

Thickness:	2mm
Material:	Oțel Zincat
Finish:	Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Oțel Zincat
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Oțel Zincat
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Oțel Zincat
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Oțel Zincat
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE