

Placă de intrare cabluri ștanțată | Cofrete cu montaj pe perete, AFK



Numărul de orificii de trecere pentru cabluri poate fi realizat cu ușurință în această placă inferioară din oțel, pentru a permite cablarea conform cerințelor.

CARACTERISTICI

Descriere: Placă de etanșare cu orificii ștanțate conform tabel.

Material: Oțel de 1.4 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Cantitate pachet: 1 buc.

Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color: Light Gray
Color Code: RAL 7035
Thickness: 1.4mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S	310mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S	410mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

