

# Ușă vitrată, ADCS



Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.

## CARACTERISTICI

Descriere: Montată pentru a înlocui ușa standard, asigură o imagine clară asupra componentelor instalate în cofret. Permite toate opțiunile aferente programului de închidere.

Material: Oțel inoxidabil 1.5 mm, AISI 304, 2 mm pentru și cofrete cu o înălțime sau lățime de 600 mm sau mai mare, 4 mm sticlă securizată transparentă.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantitate pachet: 1 buc.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

**Thickness:** 1.5mm  
**Finish:** Lustruit  
**Material:** Stainless Steel 304

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Height | Width | Latch Quantity | Window Size | Product Family | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| ADCS10080        | 1000mm | 800mm | 1              | 859 x 643mm | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS06060        | 600mm  | 600mm | 2              | 459 x 443mm | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |

| Număr de catalog | Height | Width | Latch Quantity | Window Size  | Product Family | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| ADCS04040        | 400mm  | 400mm | 1              | 259 x 243mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS08060        | 800mm  | 600mm | 2              | 659 x 443mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS12080        | 1200mm | 800mm | 1              | 1059 x 643mm | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS06040        | 600mm  | 400mm | 2              | 459 x 243mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS05040        | 500mm  | 400mm | 1              | 359 x 243mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS04030        | 400mm  | 300mm | 1              | 259 x 143mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS06080        | 600mm  | 800mm | 2              | 459 x 643mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS03624        | 360mm  | 240mm | 1              | 219 x 83mm   | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS14080        | 1400mm | 800mm | 1              | 1259 x 643mm | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS05050        | 500mm  | 500mm | 1              | 359 x 343mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS08080        | 800mm  | 800mm | 2              | 659 x 643mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |
| ADCS04060        | 400mm  | 600mm | 1              | 259 x 443mm  | Wall Mounted   | Oțel Zincat        |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

\* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte. Nepotrivit pentru AFS.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**