

Suport pentru tastatură, DPK



Tavă pentru tastatură și mouse cu balamale ușor de montat, pentru configurații cu ușă parțială. Padul pentru mouse glisează din tavă fie spre dreapta, fie spre stânga. Este echipată cu un opritor ergonomic, pentru a permite introducerea cu ușurință a datelor. Tava pentru tastatură poate fi închisă, pentru a preveni furtul sau accesul neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Suport orizontal pentru tastatură și mouse pad cu glisare laterală (pe stânga sau pe dreapta). Cu panou de susținere. Când suportul este deschis, dulapul este sigilat pentru a se preveni pătrunderea prafului printr-un compartiment închis.

Material: Placă din oțel de 1,75 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 44.

Dim. deschidere | placă intrare cabluri: Înălțimea maximă a tastaturii 50 mm, lățimea maximă 470 mm și grosime maximă 185 mm.

Cantitate pachet: 1 ușă cu balamale, încuietori, suport pentru tastatură, mouse pad și accesorii de montare.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Product Family	Material	Finish	Color
DPK06R5	250mm	600mm	Free-Standing	Oțel	Plated	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte.

și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.