

Panouri laterale cu design igienic SPMHD



Panourile laterale sunt concepute pentru a menține protecția împotriva factorilor externi care împiedică pătrunderea lichidelor sau a particulelor în dulap, protejând componentele electrice din interiorul dulapului. Etanșate printr-o garnitură din silicon albastru dintr-o singură bucată. Panourile sunt fixate pe dulap cu bolțuri sudate pe partea interioară a panoului, menținând suprafețele exterioare netede și neadezive, pentru a preveni riscurile pentru igienă.

CARACTERISTICI

O garnitură de silicon albastru detașabilă, dintr-o singură bucată, cu colțuri modelate, contribuie la asigurarea unei etanșări corespunzătoare și este ușor de înlocuit, curățat, întreținut și instalat. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600

Oțel inoxidabil cu granularitate 400, lustruit la Ra < 0,8 μm

Conform cu IP66/69 | TIP 4X, 12, 13 | IK10

Cantitate în pachet: 2 panouri cu accesorii de montaj

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Material	Thickness	Enclosure Material
SPMHD1805	1760mm	446mm	Stainless Steel 304	1.5mm	Stainless Steel

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.