


Design Igienic cofret cu montaj mural, HDW



Gama Design Igienic HDW este proiectată și fabricată din materiale speciale destinate operațiilor sanitare și pentru facilitarea procesului de curățare. Design-ul fără goluri, suprafețele auto drenante cu grad ridicat de polișare, împreună cu gradul ridicat de protecție, contribuie la reducerea timpilor non-operativi, cum ar fi cei de curățare sau mentenanță, conducând la creșterea productivității.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERISTICI

Material: Corp: 1.5 mm. Ușă: 2 mm. Oțel inoxidabil pregranulat AISI 304L. Placă de montare: oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Corp monobloc, pliat și sudat în linie. Partea superioară a corpului este prevăzută cu un acoperiș înclinat în față la un unghi de 30°, având la capăt o streășină de 30 mm pentru a preveni scurgerea lichidelor pe garnitură și pe ușă.

Ușă: Pliat cu un unghi înclinat de 8° pe toate părțile. Suprafață montată cu o deschidere de 120°. Balamale ascunse din oțel placat cu zinc cu bolț demontabil. Se poate fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta (nu sunt necesare lucrări de prelucrare).

Balamale interne: Balamaua ușii este special concepută pentru a fi ascunsă în interiorul dulapului după închiderea ușii pentru a evita acumularea de murdărie, facilitând astfel curățarea dulapului.

Garnitură: O garnitură din silicon albastru dintr-o bucată cu colțuri turnate asigură etanșarea corespunzătoare și face îndepărtarea și înlocuirea mai rapidă și mai simplă pentru operațiile de curățare și de înlocuire. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600.

Încuietoare: Încuietoarea HD fabricată din oțel inoxidabil AISI 304 cu garnitură din silicon albastru, încuietoarea este în conformitate cu normele EN 1672-2:2009.

Contrapanou: Fixat pe bolțuri M8 sudate de spatele cofretului. Toate muchiile, cu înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare, sunt prevăzute cu câte o îndoitură pe fiecare latură pentru o mai bună rigiditate.

Acces cabluri: Fără deschideri pentru cabluri pe standard, pentru a evita riscurile de igienă.

Protecție: Corespunde cu IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat 400 (mediu 0,8 microni).

Livrare: Cofret cu ușă, contrapanou, cheie metalică și accesorii de montare.

Informații suplimentare: Pentru accesorii pentru partea exterioară a dulapului, consultați secțiunea noastră de accesorii HD.

Material: Stainless Steel 304


Finish: Lustruit

Thickness (T): 1.5mm
Degree of Slope: 30°

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Panel Size
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.