

Răcitor industrial, TAL



Răcitorul industrial cu apă TAL oferă precizie și fiabilitate într-un design compact. Răcirea de mare precizie îmbunătățește calitatea producției și duce la rezultate superioare și mai constante. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului pentru a răspunde nevoilor diferite privind aplicațiile. Răcitorul TAL are un design ecologic cu componente de înaltă performanță.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE; UKCA

CARACTERISTICI

Compresor ermetic.

Țevi de alamă pentru circuit frigorific.

Evaporator cu placă inoxidabilă sudată.

Serpentină de condensare de înaltă eficiență.

Ventilator axial

Circuit de lichid pentru materiale neferoase.

Circuit de lichid standard cu rezervor deschis și pompă.



SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	FluidType	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

O gamă largă de accesorii și opțiuni permit configurații multiple pentru a satisface diferite nevoi de aplicare.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.