

Ușă interioară, ADI



Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru comenzi, aparate de măsură, lămpi indicatoare, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta, pentru a permite deschiderea ușii. Încuietorie cu butuc double-bit de 3 mm. Ușile cu înălțimea de peste 700 mm sunt prevăzute cu 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între ușa internă și cea externă: 35 mm. Poziție reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Zona de lucru: H-55, L-108. Versiunea de 19" este disponibilă la cerere. Pentru cofretele din oțel inoxidabil este necesară prelucrarea.

Material: Ușă din oțel de 1,5 mm și profile verticale din oțel de 2 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: IP 2XC.

Cantitate pachet: Ușă interioară, două profile verticale și accesorii de montare.

Thickness:	1.5mm
Color:	Light Gray
Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Door Size	Latch Quantity	Product Family
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wall Mounted
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Door Size	Latch Quantity	Product Family
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wall Mounted
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wall Mounted
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE