

Ușă interioară, ADIS

Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru sisteme de control, aparate de măsură, lampi, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta pentru a permite deschiderea ușii. (Este necesară prelucrarea). Încuietoarea double-bit de 3 mm, ușile de 800 mm sau peste, au 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între ușa internă și cea externă: 35 mm. Poziție reglabilă pe adâncime cu ajutorul accesoriului AMG. Suprafață utilă: H-55, L-108. Disponibilă de asemenea și versiunea 19".

Material: Ușă din oțel inoxidabil AISI 304 de 1.5 mm și profile verticale din oțel inoxidabil AISI 304L de 2 mm.

Protecție: IP 2XC.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Cantitate pachet: Ușă interioară, două profile verticale și accesorii de montare.

Material: Stainless Steel 304

Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Door Size	Latch Quantity	Product Family
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru a comanda versiunea de 19", adăugați I19 la cod produs, ex. ADIS04030I19. Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.