

Bară pentru fixarea cablurilor, CAB



Această bară reglabilă de fixare a cablurilor oferă o modalitate sigură de fixare a cablurilor în interiorul dulapului. Sunt evitate tensiunile în cablu din exterior, în acest mod protejând echipamentele împotriva deteriorării.

CARACTERISTICI

Descriere: Se montează deasupra plăcilor inferioare. Susține cleme pentru cabluri standard CAC pentru a securiza cablurile de intrare. Complet reglabile în adâncime. Când se conectează cabluri ecranate EMC la bara de suport, se va menține intact efectul Faraday pentru ecranare EMI completă.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 2 bare cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați cleme CAC în funcție de diametrul cablului (cablurilor).

Material: Oțel Zincat

Finish: Oțel Zincat

Thickness: 2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
CAB1000	45mm	1000mm	25mm	Oțel Zincat
CAB1200	45mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat
CAB400	45mm	400mm	25mm	Oțel Zincat
CAB600	45mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
CAB800	45mm	800mm	25mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.