

Junction Box Lay-in Hinged Cover

Cutia de joncțiune cu capac rabatabil în poziție culcată este utilizată pentru montarea blocurilor de conexiuni sau a altor componente în panoul atașat.

STANDARDE INDUSTRIALE

Certified by Canadian Standards Association.

CARACTERISTICI

Lay-in Hinged Cover Junction Box are used for mounting terminal blocks or other components in attached panel



Color Code: ANSI 61
Finish: Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color: Gray
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Type	Height	Width	Thickness	Sealing Plate Quantity	Sealing Plate Type
F44LJ	Junction Box	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F88LJ	Junction Box	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F66LJ	Junction Box	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LJ	Junction Box	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Fiecare placă de etanșare include, de asemenea, o garnitură și un set de șuruburi pentru îmbinarea secțiunilor.

Certified by Canadian Standards Association.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte

și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE