

Picioare reglabile, LF

Aceste picioare reglabile permit ca dulapul să fie adus la nivel și reglat pe înălțime până la 30 mm, dacă este necesar.

CARACTERISTICI

Descriere: Picioare reglabile pentru aducerea la nivel a dulapurilor poziționate pe teren denivelat. Montate direct pe cadru. Cursă reglabilă: 30 mm.

Încărcare max.: 3000 N pe picior.

Cantitate pachet: 4 bucăți cu accesorii de montare.



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Material	Finish
LF430	67mm	48mm	48mm	Free-Standing	Plastic, Plastic	Mill

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.