

Inele de ridicare | Dulapuri industriale, LE

Aceste inele de ridicare garantează transportul și manevrarea în siguranță a dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Filet M12. Se montează direct pe piesele de colț ale cadrului dulapului. Conform cerințelor DIN 580 privind echipamentele de ridicare.

Încărcare max.: 3400N per inel de ridicare sub un unghi maxim de 45°. Urmați instrucțiunile de ridicare nVent HOFFMAN.

Cantitate pachet: 4 bucăți.



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish
LE9304	71mm	50mm	30mm	Oțel Zincat	Oțel Zincat
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Stainless Steel 304	Mill
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Oțel Inoxidabil 316L	Mill

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.