

Încuietori pentru mâner pivotant, LHC



Inserturile și încuietorile cilindrice pot fi montate independent în mânerul de ridicare, în acest mod existând posibilitatea de a crea o mulțime de combinații. Prin aceasta se reduce inventarul de mânere pentru deschiderea dulapurilor.

CARACTERISTICI

Descriere: Încuietoare cu profil semicilindric. Se folosește la mânerele pivotante LHC.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Finish: Smooth Matte

Color: Black Gray

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Key Type	Key Code	Cylinder Type
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Half
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Half
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E	Half
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Round
LHC523	37mm	23mm	41mm	Square 7 mm		Round
LHC524	37mm	23mm	41mm	Square 8 mm		Round
LHC526	37mm	23mm	41mm	Triangle 7 mm		Round
LHC527	37mm	23mm	41mm	Triangle 8 mm		Round
LHC528	37mm	23mm	41mm	Double-bit 3 mm		Round
LHC529	37mm	23mm	41mm	Double-bit 5 mm		Round
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Round
LHC531	37mm	23mm	41mm	Lock insert slotted 2x4 mm		Round
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cylinder N°E1 (VW), key excluded		Half
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adapter for other profile half cylinders (DIN18252)		Half
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adapter for ASSA ABLOY and Trioing cylinders		Half
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Round

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* La cerere sunt disponibile și alte numere de chei. ** Cheile cu numerele 333, 1333, EK333 și GX130 sunt egale

***Comandați separat LSMK pentru patrat de 8 mm și triunghi de 8 mm.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.