


Versiunea compactă ușă dublă, MKD



Dulapurile industriale compacte din oțel cu conținut redus de carbon cu ușă dublă din gama MKD sunt ideale pentru instalare în spații limitate, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața dulapului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu un grad de protecție IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicații diferite.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERISTICI

Material: Corpul dulapului: oțel vopsit de 1.35 mm. Panoul posterior și superior: oțel vopsit de 1.5 mm. Ușa: oțel vopsit de 2 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oțel zincat de 1 mm.

Corp: Cadru din tablă pliată de patru ori și sudată pe margini. Tipar de orificii pe două rânduri integrat.

Uși: Montate cu patru balamale. Inclusiv cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm. Ușile standard nu pot fi montate reversibil. Pentru închidere pe partea stângă, ușile trebuie comandate separat.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare. La dulapurile cu lățimea de 1600 mm, panourile posterioare sunt divizate.

Panou superior: Demontabil.

Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru ușa principală și în două puncte pentru ușa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerle pivotante și mânerle T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: Compuse din trei piese.

Contrapanou: Dublu pliat și reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Atașat la exteriorul dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu bolt de împământare eparat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livrare: Dulap cu ușă montată, panou superior, panou posterior, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă. Livrarea include de asemenea șuruburi de legare la masă. Dulapul este livrat pe un palet cu lățimea identică cu a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Body Thickness: 1.35mm

Door Thickness: 2mm
Finish: Galvanizat; Vopsit Pulbere
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Yes	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Yes	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Yes	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	No		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Yes	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Yes	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	No		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Yes	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	No		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	No		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Yes	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	No		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	No		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	No		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Yes	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Yes	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Yes	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	No		


Table 2/2

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Yes	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	No		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	No		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Yes	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Yes	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	No		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	No		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Yes	1894 x 1494mm	459mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru opțiuni suplimentare pentru cabluri adăugați plintele PF și PCP.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE