


Dulap industrial pentru computer, MCM



Acest dulap industrial din oțel MCM este preconfigurat cu accesorii integrate, pentru a facilita montarea computerelor și a perifericelor industriale. Acesta poate fi comandat cu un singur număr de articol, cu toate accesoriile relevante incluse, ceea ce simplifică achiziția.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE UKCA

GOST

CARACTERISTICI

Material: Cadru: din oțel de 1.5 mm. Panourile posterioare și laterale: oțel de 1.35 mm. Uși: oțel de 2 mm. Plăci inferioare: oțel zincat de 1 mm.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Ușă: Montate cu două balamale per ușă. Ușă superioară cu sticlă securizată. Zonă de monitorizare pentru monitor de 14"-21". Două încuietori C21323 pentru ușa superioară, și două sisteme de închidere espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3 mm pentru ușa inferioară.

Ușă spate: Montate cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Inclusiv cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm. Sistem de închidere în 4 puncte espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3mm.

Panoul tastaturii: Panou de tastatură cu deschidere verticală. Mouse pad glisant ce permite folosirea pe stânga sau pe dreapta. Dimensiunile maxime ale tastaturii 470 x 190 x 45 mm. Încuietoare C21323.

Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).

Finisaj: Finisaj bicolor. Ușile, panourile laterale, panoul superior și cadrul: vopsea pudră structurată RAL 7035. Panourile laterale aferente tastaturii și panoul ușii monitorului: vopsea pudră structurată RAL 7015. Alte scheme coloristice sunt disponibile opțional.

Caracteristici: Design special al acoperișului și panourilor laterale pentru protecție antifurt. Toate panourile sunt accesibile numai dacă ușile sunt descuiate. Logoul companiei Dumneavoastră poate fi trecut în plinta superioară (optional).

Protecție: Corespunde cu IP 44 | IK 10. Cu suportul tastaturii deschis, corespunde cu IP 30.

Cerințe montaj: Trebuie adăugate rafturi pentru echipamente.


Livrare: Cadru cu ușă posterioară montată, panouri laterale, ușă pentru monitor, panou pentru tastatură, plăci inferioare și raft pentru monitor cu cleme pentru a fixa monitorul. Livrarea include bolțurile pentru împănământare. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeași lățime ca a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color:	Light Grey
Color Code:	RAL 7035
Door Thickness:	2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Weight
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.