

Versiunea compactă ușă simplă, MKS



Gama de dulapuri industriale compacte din oțel cu conținut redus de carbon cu ușă simplă MKS, cu grad de protecție IP 55, conține produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Această gamă de dulapuri industriale este bine adecvată pentru numeroase aplicații diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în dulap.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERISTICI

Material: Corpul dulapului: oțel vopsit de 1.35 mm. Panourile posterior și superior: oțel vopsit de 1.5 mm. Ușa: Oțel vopsit de 2 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oțel zincat de 1 mm.

Corp: Cadru din tablă pliată de patru ori și sudată pe margini. Tipar de orificii pe două rânduri integrat ce permite ajustarea poziției în adâncime a contrapanoului.

Ușă: Montată cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadrul de ușă cu tipar de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare.

Panou superior: Demontabil.

Încuietore: Sistem de închidere Espagnolette în 4 puncte extern. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului.

Încuietore standard double-bit de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci standard sau Euro-cilindru și mâner pivotant.

Plăci inferioare: Compuse din trei piese.

Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziție. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Atașată în exteriorul dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu bolt de împământare separat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livrare: Corp cu ușă montată, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă (cu excepția versiunii PE). Livrarea include de asemenea bolturi de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeași lățime ca și dulapul. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035

Body Thickness: 1.35mm
Door Thickness: 2mm

SPECIFICAȚII

Table 1/3						
Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	No		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Yes	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	No		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Yes	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	No		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Yes	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	No		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Yes	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	No		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Yes	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	No		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Yes	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	No		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Yes	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	No		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Yes	1494 x 694mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	No		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Yes	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3						
Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	No		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Yes	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	No		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Yes	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	No		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Yes	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	No		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Yes	1694 x 494mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	No		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Yes	1694 x 694mm	359mm


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	No		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Yes	1694 x 694mm	459mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	No		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Yes	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	No		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Yes	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	No		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Yes	1894 x 694mm	359mm
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	No		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Yes	1894 x 694mm	459mm

Table 3/3

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	No		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Yes	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	No		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Yes	1894 x 894mm	459mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru opțiuni suplimentare pentru cabluri adăugați plintele PF și PCP.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.