

Versiunea asociabilă uși duble, MCDS



Dulapurile industriale combinabile din oțel inoxidabil cu ușă dublă din gama MCDS sunt ideale pentru instalare în spații limitate, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața dulapului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu grad de protecție IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil pre-granulat AISI 304L / AISI 316L. Cadru: 1.5 mm. Uși: 2 mm. Panouri posterioare, laterale și superioare: 1.5 mm. Plăci inferioare: oțel inoxidabil de 1.5 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660.

Ușă: Montate cu patru balamale. Inclusiv cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Fixată cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare. Dulapurile cu lățimea de 1600 mm au panourile posterioare divizate.

Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.

Panou superior: Demontabil.

Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru ușa principală și în două puncte pentru ușa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerle pivotante și mânerle T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: Placă inferioară de 1200 mm lățime din două bucăți cu garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanșare maximă.

Contrapanou: Dublu pliat și reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. La livrarea dulapului, contrapanoul este atașat în exteriorul ambalajului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu un bolț de împământare separat.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cerinte de montaj: Livrare standard, gata pentru montare asociata. Pentru montare individuala, adaugati panouri laterale.


Livrare: Cadru cu uși montate, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă. Livrarea include de asemenea bolțuri de împănântare. Se livrează pe un palet cu aceeași lățime cu a dulapului pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Finish: Lustruit
Body Thickness: 1.5mm
Door Thickness: 2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material
MCDS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316
MCDS18125	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS18125-316	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 316
MCDS20126	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel
MCDS20126-316	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel 316
MCDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 316

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.