

Dulap din oțel versiunea asociabilă cu o singură ușă, MCS-HP



Gama MCS-HP de dulapuri industriale asociabile cu o singură ușă, din oțel, cu grad de protecție IP 66 oferă un nivel de protecție ridicată pentru echipamente și componente, ceea ce va ajuta la prelungirea duratei de viață și reducerea costurilor de întreținere atunci când dulapul este montat pentru medii dure în condiții severe. Aceste dulapuri noi sunt evaluate la IP66, chiar dacă sunt asociate folosind suporturile standard de asociere.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

CARACTERISTICI

Material: Cadru: oțel vopsit de 1.5 mm. Ușă: oțel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, superioare și laterale: oțel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm. Plăci de bază: oțel galvanizat de 1 mm.

Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model de orificii de 25 mm, conform DIN 43660. Include un model integrat de orificii externe.

Ușă: Montat cu patru balamale care permit deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de ușă cu model de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Montat cu șuruburi torx M6. Instalații standard pentru montajul pe ușa din spate.

Panouri laterale: Furnizat ca accesoriu.

Panou superior: Detașabil.

Încuietoare: Sistem de închidere de tip espanioletă în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului. Sistem de închidere standard dublu bit cu inserție de 3 mm. Inserțiile standard, cilindreele, mânerele de ridicare și mânerele în formă de T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: O placă de bază dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă.

Contrapanou: Dublu pliată și glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. Placa de montare se livrează atașat pe exteriorul ambalajului dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul garniturilor și sunt prevăzute cu contact separat de legare la masă.

Finisaj: Acoperire cu vopsea structurată RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4, 12 | IK 10.

Cerinte de montaj: Livrare standard, gata pentru montare asociata. Pentru montare individuala, adaugati panouri laterale.

Livrare: Cadru cu ușă montată, panou posterior, panou superior, placă de bază, placă de montare și cadru de ușă. Livrarea include, de asemenea, bolțuri de împănântare. Livrat pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite asocierea fără înlăturare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.


Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035
Body Thickness:	1.5mm
Door Thickness:	2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Max Mounting Depth
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

*La cerere, sunt disponibile și alte dimensiuni. Este necesar un panou lateral special dacă adâncimea este mai mare de 700 mm.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

