

Ușă simplă modulară, Cadru pivotant, Ușă sticlă, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



CARACTERISTICI

Material: Cadru: Oțel vopsit de 1,5 mm. Ușă vitrată: Oțel vopsit de 2 mm. Panouri spate, de acoperiș și laterale: Oțel vopsit de 1,5 mm. Plăci de bază: Oțel galvanizat de 1 mm.

Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model de găuri de 25 mm, conform DIN 43660. Include un model integrat de găuri externe.

Ușă vitrată: Montată cu patru balamale, care permit deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de ușă cu model de găuri de 25 mm. Zona de vizualizare: Geam securizat transparent, de 4 mm.

Spate: Cofret cu panou spate montat cu șuruburi torx M6.

Panouri laterale: Furnizate ca accesoriu.

Panou de acoperiș: Detașabil.

Încuietoare: Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al cofretului. Sistem de închidere standard double-bit cu inserție de 3 mm. Inserțiile standard, cilindrii, mânerle pivotante și mânerle în formă de T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci de bază: Constă din trei sau patru piese pentru cofretele cu un contrapanou și patru sau șase pentru cofretele cu două contrapanouri montate spate în spate.

Cadru pivotant: Cadru pivotant de înălțime completă pentru componente de 19" care permit deschiderea spre stânga și spre dreapta, cu aderență pe întreaga înălțime. Balama superioară reglabilă pentru montarea pătrată a cadrului pivotant. Balamale la 180° care permit accesul complet la deschiderea cofretului. Sarcină maximă: 1800 N.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul accesoriilor de fixare și sunt echipate cu contact separat de împământare.

Aprobări: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Cerințe de montare: Livrare standard, pregătită pentru instalare combinată. Pentru instalare independentă, adăugați panouri laterale.

Livrare: Cadru cu ușă vitrată montată, cadru ușă, panou spate, panou acoperiș, plăci inferioare și cadru pivotant. Livrarea include și șuruburi de împământare. Se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Color: Light Grey
Color Code: RAL 7035
Finish: Vopsit Pulbere

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Height
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.