

Raft pentru monitor, SHM

Acest raft poate fi reglat pe înălțime și permite fixarea în siguranță a unor monitoare, utilizând un kit cu cleme de fixare. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.

CARACTERISTICI

Descriere: Montat direct pe cadrul dulapului. Dispune de trusă de cleme pentru menținerea monitorului în poziție.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 1 raft cu accesorii de montare.

Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided

The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame

The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted

The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots

It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed

Mounting Plate Width (mm): 509

Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755

Thickness: 2mm
Material: Oțel
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Mounting Plate Width	Width	Depth	Max Mounting Depth	Enclosure Material
SHM0608	509mm	600mm	800mm	755mm	Oțel Zincat
SHM0606	509mm	600mm	600mm	555mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE