

Contrapanouri | Dulapuri industriale, MP

Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.



CARACTERISTICI

Descriere: Contrapanou standard. Poate fi montat și în partea laterală a unui dulap cu ajutorul kit-ului MPS sau cu glisare din lateral cu ajutorul profilului MTS. Pentru sarcini mari în medii cu vibrații

Material: Oțel zincat 3 mm.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Încărcare max.: 6000 N.

Cerințe montaj: A se folosi MPA pentru montarea MP în interiorul dulapului.

Thickness: 3mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Mounting Plate Height	Mounting Plate Height	Mounting Plate Width
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Mounting Plate Height	Mounting Plate Height	Mounting Plate Width
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Mounting Plate Height	Mounting Plate Height	Mounting Plate Width
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: pentru lățimea de 1.600 mm, în locul unui contrapanou, se livrează două contrapanouri cu lățimea de 800 mm și o placă de adaos.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE