

Profile de montare (19"), CIP



La utilizarea acestor profile, echipamentele de 19" pot fi fixate cu ușurință în dulapurile industriale, în fabrică sau pe teren.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile de montare pe întreaga înălțime pentru respectarea cerințelor de montare la 482.6 mm (19") pe toate părțile. Reglabil pe adâncime.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche.

Cerințe montaj: A se utiliza în combinație cu profilele CIB și CID. Pentru montarea înălțimii parțiale se utilizează CIWR.

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Oțel Zincat
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Oțel Zincat
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Oțel Zincat
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Oțel Zincat
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Oțel Zincat
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Oțel Zincat
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Oțel Zincat
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE