

Profile de montare (19"), CIPD



Aceste profile permit montajul echipamentelor suplimentare de 19" pe partea laterală a dulapului. De asemenea pot fi utilizate la sprijinirea echipamentelor grele montate pe partea frontală a dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Perforări laterale de 19" universale. Pentru suport intern suplimentar. A se utiliza în combinație cu profilele CIB și CID.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche.

Cerințe montaj: A se utiliza în combinație cu profilele CIB și CID. Pentru montarea înălțimii parțiale se utilizează CIWR.

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material
CIPD42	2000mm	45mm	15mm	42U	Oțel Zincat
CIPD33	1600mm	45mm	15mm	33U	Oțel Zincat
CIPD47	2200mm	45mm	15mm	47U	Oțel Zincat
CIPD38	1800mm	45mm	15mm	38U	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

A se utiliza în combinație cu profilele CIB și CID.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE