

Profil de montare | Dulapuri industriale, CLPF



Profilele de montaj pot fi fixate în toate direcțiile, asigurând o flexibilitate completă pentru montarea accesoriilor, a componentelor și a altor categorii de echipamente.

CARACTERISTICI

Descriere: Sistemul de profile CLPF constă dintr-un profil de 40 mm lățime și 25 mm înălțime, care se poate monta în orice direcție pe cadrul dulapului. Acesta se poate utiliza de asemenea în combinație cu profilele CLPK și VB. Prin rotire, profilul poate fi utilizat ca profil CP 20/40 standard în combinație cu piulița ajustabilă GLM 40/6, pentru montarea materialului de instalare care trebuie reglat în adâncime. Când sunt montate pe cadrul dulapurilor, profilele sunt la același nivel cu profilele dulapului. Sunt disponibile două rânduri de orificii pentru fixarea piuliței încastrabile și a șuruburilor autofiletante. Pentru o lățime de 90 mm, două profile pot fi montate unul lângă altul.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: 4 profile cu accesorii de fixare.

Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat
Thickness: 1.5mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Compatible Enclosure Height	Compatible Enclosure Width	Compatible Enclosure Depth
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Compatible Enclosure Height	Compatible Enclosure Width	Compatible Enclosure Depth
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

