

# Ușă simplă combinabilă din oțel inoxidabil pentru petrol și gaze, MCSS-OG



Gama de dulapuri industriale de podea combinabile din oțel inoxidabil 316L cu ușă simplă, MCSS-OG, cu grad de protecție IP 66, este disponibilă pentru vânzare în diferite dimensiuni și configurații cu panouri groase de 2 sau 2,5 mm. Riscul de defectare a componentelor și timpii morți inutili aferenți nu mai există, deoarece apa și praful nu pot intra în dulap. Această gamă de dulapuri este adecvată pentru aproape orice mediu în funcție de clasa de protecție.

## STANDARDE INDUSTRIALE

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 316L. Cadru: 1,5 mm. Ușă: 2 sau 2,5 mm. Placă spate, de acoperiș și de bază: 2 sau 2,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm.

Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model de găuri de 25 mm, conform DIN 43660.

Ușă: Montată cu patru balamale, care permit deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de ușă cu model de găuri de 25 mm.

Spate: Panou spate montat cu șurub torx M6. Ușă spate în loc de panou spate. Versiunea RD este echipată cu ușă spate în loc de panou spate.

Panouri laterale: Furnizate ca accesoriu.

Panou de acoperiș: Detașabil.

Încuietore: Sistem de închidere de tip espagnolette cu dispozitiv de prindere fabricat din AISI 316L și încuietori suplimentare sus și jos pentru dulapuri cu lățimea de 1000 mm. Mâner basculant din SS 316L cu butuc semicilindric cu cheie EK 333.

Plăci de bază: O placă de bază cu garnitură din poliuretan injectat pentru etanșare maximă sau două bucăți pentru versiunea cu ușă spate.

Contrapanou: Dublu pliat și se glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. Contrapanoul se livrează atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Pentru dulapuri cu uși spate, două contrapanouri montate spate în spate cu MPBB06.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul accesoriilor de fixare și sunt echipate cu contact separat de împământare.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 240s (0,5 microni în medie).

Protecție: În conformitate cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10. dacă se utilizează cu SPMSXXXXOG.

Aprobări: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

Cerințe de montare: Livrare standard, pregătită pentru instalare combinată. Pentru instalare independentă, adăugați panouri laterale.

Livrare: Cadru cu ușă montată, panou posterior, panou de acoperiș, placă de bază, contrapanou și cadru de ușă. Livrarea include și șuruburi de împământare. Se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

**Finish:** Lustruit  
**Material:** Stainless Steel 316

## SPECIFICAȚII

Table 1/2


| Număr de catalog | Height (H) | Width (W) | Depth (D) | Rear Panel Included | Rear Door Included | Mounting Plate Included |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| MCSS20108PERD20  | 2000mm     | 1000mm    | 800mm     | No                  | Yes                | No                      |
| MCSS20086PERD20  | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | No                  | Yes                | No                      |
| MCSS20108RD20    | 2000mm     | 1000mm    | 800mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20086PEOG20  | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | Yes                 | No                 | No                      |
| MCSS200810RD20   | 2000mm     | 800mm     | 1000mm    | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20088RD20    | 2000mm     | 800mm     | 800mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS200810PRD20  | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20088PERD20  | 2000mm     | 800mm     | 800mm     | No                  | Yes                | No                      |
| MCSS20086RD20    | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20086OG20    | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | Yes                 | No                 | Yes                     |
| MCSS20084OG20    | 2000mm     | 800mm     | 400mm     | Yes                 | No                 | Yes                     |
| MCSS20084PEOG20  | 2000mm     | 800mm     | 400mm     | Yes                 | No                 | No                      |
| MCSS20086PERD25  | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | No                  | Yes                | No                      |
| MCSS20088RD25    | 2000mm     | 800mm     | 800mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20086OG25    | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | Yes                 | No                 | Yes                     |
| MCSS20108RD25    | 2000mm     | 1000mm    | 800mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS200810RD25   | 2000mm     | 800mm     | 1000mm    | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20108PERD25  | 2000mm     | 1000mm    | 800mm     | No                  | Yes                | No                      |
| MCSS20086PEOG25  | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | Yes                 | No                 | No                      |
| MCSS20084OG25    | 2000mm     | 800mm     | 400mm     | Yes                 | No                 | Yes                     |

Table 2/2

| Număr de catalog | Height (H) | Width (W) | Depth (D) | Rear Panel Included | Rear Door Included | Mounting Plate Included |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| MCSS201010RD25   | 2000mm     | 1000mm    | 1000mm    | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS20084PEOG25  | 2000mm     | 800mm     | 400mm     | Yes                 | No                 | No                      |
| MCSS20086RD25    | 2000mm     | 800mm     | 600mm     | No                  | Yes                | Yes                     |
| MCSS200810PRD25  | 2000mm     | 800mm     | 1000mm    | No                  | Yes                | Yes                     |

| Număr de catalog | Height (H) | Width (W) | Depth (D) | Rear Panel Included | Rear Door Included | Mounting Plate Included |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| MCSS20088PERD25  | 2000mm     | 800mm     | 800mm     | No                  | Yes                | No                      |

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE