


Cofret pentru panou de comandă, OICE



Dulapul din oțel pentru controlul interfeței cu operatorul OICE are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea pe un braț pivotant, plus o placă frontală detașabilă cu grad de protecție IP 55. Componentele pot fi montate cu ușurință datorită plăcii frontale detașabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu ușurință utilizând ușa din spate. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mișcarea cu ușurință a dulapului sau a cofretului în poziția de lucru.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE UKCA

GOST

CARACTERISTICI

Material: Corpul și ușa fabricate din oțel de 1.2 mm, capacul frontal din aluminiu și mânerul din plastic.

Corp: Pliat și sudat pe margini, cu deschidere maximă în partea din față acoperită cu panoul frontal din aluminiu. Manere laterale în partea din față.

Ușă spate: Montată la suprafață cu deschidere de 130°. Balamale ascunse detașabile cu pin captiv. Balamale pot fi montate pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Profile de ușă MMDP disponibile ca accesoriu.

Încuietoare: Încuietoare personalizată cu prindere dublă pentru deschiderea ușoară a ușii. Insert dublu-bit 3 mm cu rotire la 90°. Alte inserturi și încuietori sunt disponibile ca accesoriu.

Protecție: IP 55 | IK 10.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035. Profilul superior și inferior RAL7016.

Livrare: Cofret cu panou frontal din aluminiu, ușă posterioară, cheie din plastic dublu-bit de 3 mm, și accesorii de montare.

Material:	Aluminiu; Aluminiu
Color:	Light Gray
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Weight
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Weight
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE