

Dulapuri și cofrete de control cu interfață de operator, OICE-SS



Panoul OICE-SS de comandă pentru interfața cu operatorul, din oțel inoxidabil, are un model cu orificii prelucrate, pentru a permite poziționarea ușoară pe un braț pivotant. Încadrându-se în clasele de protecție înaltă IP66 și NEMA 12 și 4x, dulapul poate fi utilizat în medii care necesită un design sanitar.

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L. Corp: Ușă pentru AISI 304L de 1,5 mm.: 1,5 mm/2 mm și pentru dulapuri industriale și cofrete cu o înălțime sau lățime de 600 mm sau mai mare. Oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini, panou de ranforsare montat în acoperișul dulapului.

Ușă spate: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat.

Blocare: element de blocare zamak cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații. Două încuietori pentru dulapuri cu înălțimea de 600 mm.

Protecție: Corespunde cu IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.

Livrare: Dulap cu ușă, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montare.

Material: 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	System Compatibility	Weight
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg

Număr de catalog	Height	Width	Depth	System Compatibility	Weight
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE